



300K05

Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 300/5A 2.5VA classe 0.5s

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	0.5 S
---------------------	-------

Puissance

Puissance	2.50 VA
-----------	---------

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	20.40 mm
Hauteur	27 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	65 mm

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
------------------------------	--------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant Max au primaire	300 A
Courant Max au secondaire	5 A

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui