



WH36184203A

robusto Interrupt. à clé S0/2p/0-1-0-1/ KABA8 + face IP55 pour combinaison Gris

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	220 - 250 V
Tension nominale	230 V

Installation, montage

Montage	En saillie Encastré
---------	------------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur	54.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37 mm

Matière

Couleur	Gris
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Textes

Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles
Type de raccordement	Avec bornes à vis