



L6858VERZ

**Dubbeladapter för 2 NH00 OBS! utgått**

**Tekniska egenskaper**

**Säkerhet**

Brandklass	I90
------------	-----

**Arkitektur**

Antal brandavvisande sidor	3
----------------------------	---

**Dimensioner**

Höjd	88 mm
Inre höjd	50 mm
Bredd	250 mm
Invändig bredd	209 mm
Mätning A	400 mm
Inre area	10450 - 10450 mm <sup>2</sup>

**Material**

Material	Gips Stål
Behandling	Förzinkad

**Utrustning**

Skärmaterial	Stål
--------------	------

**Material**

Färg	Zink
------	------

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

**Illustrationer | teckningar**

