



75665594



B.IQ dodirni senzor, 5-struki, sa termostatom i displejem, aluminij, eloksiran

Tehničke karakteristike

Materijali

Boja	Aluminij
Materijal	Aluminij

Povezivost

Sa bus sistemom radio frequent	Ne
--------------------------------	----

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti	IV (2%)
Radna temperatura	-5 - 45 °C

Dimenzije

Dimenzije	178.80 x 88.50 mm
-----------	-------------------

Tekst

Funkcija	Za funkcije prekidača, tastera, dimera, upravljanje žaluzinama i termostata Sa funkcijom zaštite ventila Funkcija pomoći se može aktivirati
Kodiranje	Sa funkcijom blokiranja tipke
Kutija	Za instalaciju u pojedinačne standardne ugradne kutije
Način rada	Načini rada kontrolera: komfor, stanje pripravnosti, noćni način rada i zaštita od mraza/toplote
Temperatura	Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora i/ili vanjskog komunikacijskog objekta (omjer mjerenja se može parametrirati) Dobivanje unutrašnje temperaturne vrijednosti putem komunikacijskog objekta
Zaštita	Sa zaštitom od demontaže