



HWX032H

### Unterspannungsauslöser 100-130V AC/DC (UV)

#### Technische Eigenschaften

##### Leistung

Anzugsverbrauch	200 VA
Betriebsverbrauch	5 VA

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP4X
--------------	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

##### Spannung

Steuerspannung AC	100 - 130 V
Steuerspannung DC	100 - 130 V
Isolationsspannung Ui	480 V
Stossspannungsfestigkeit	6000 V

#### Funktionen

Verzögert	Nein
-----------	------

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja