



WH36186600C

robusto mouillé ENC compl.: Interr.à clé S3/1p/0-2-1-2/sans cylindre IP55 Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	220 - 250 V
Tension nominale	230 V

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur	85.2 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	27 mm

Matière

Couleur	Blanc de sécurité
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Textes

Type de commutation	Schéma du commutateur 3/1 pôles
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----