



600K05G

Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 600/5A 2.5VA classe 0.5s CH calibré

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	0.5 S
---------------------	-------

Puissance

Puissance	2.50 VA
-----------	---------

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	20.40 mm
Hauteur	27 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	65 mm

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
------------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
------------------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant Max au primaire	600 A
-------------------------	-------

Courant Max au secondaire	5 A
---------------------------	-----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----