



VA12T

Tür, volta, APV ,1-reihig, Stahlblech, mit Türschild

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

Passend zu Schrankart	Aufputz
-----------------------	---------

Abmessungen

Höhe	225 mm
Breite	285 mm
Tiefe	36 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Metall
Oberfläche	Unbehandelt

Architektur

Position Schranktür	Links
---------------------	-------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss

Ausstattung

Anzahl Reihen	1
---------------	---

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja