



VA12T

## Deur plaatstaal voor VA12CN

### Technische eigenschappen

#### Compatibiliteit

Geschikt voor behuizingstype	Opbouw
------------------------------	--------

#### Afmetingen

Hoogte	225 mm
Breedte	285 mm
Diepte	36 mm

#### Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0

#### Materiaal

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Metaal
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

#### Uitvoering

Positie kastdeur	Links
------------------	-------

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Klik op slot

#### Samenstelling

Aantal verdelerrijen	1
----------------------	---

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

#### Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja