



VA12T

Технічні характеристики

Сумісність

Підходить для типу корпусу Поверхневий монтаж

Розміри

Висота	225 mm
Ширина	285 mm
Глибина	36 mm

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

Матеріали

Код RAL	9010
Colour	Чистий білий
Матеріал	Метал
Обробка	Необроблений

Архітектура

Позиція дверей шафи Зліва

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Замикається на замок

Обладнання

Кількість рядів щита 1

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання Ні

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так