



REK350X



Kit incluant coupler de ligne secondaire et alimentation de bus 2fils

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 10

Installation, montage

Montage Rail DIN

Conditions d'utilisation

Température de service 5 - 40 °C

Température de stockage/transport -20 - 60 °C

Matière

Couleur Gris clair

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Raccordement

Section du conducteur 0 - 0 mm²

Fonctions

Fonction Extension

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui