



DAP806509010

Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP Länge 0,65m reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Tiefe	65 mm
Breite	98 mm
Montagehöhe	0.65 - 0.65 m
Höhenausgleich	0 mm
Lichter innerer Querschnitt	5400 - 5400 mm ²
Säulenform	Rechteckig
Oberteil Breite	80 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
-----------------------------------	---

Ausstattung

Einstellbar	Nein
Ortsveränderlich	Nein

Kabel

Kabeleinführungsstelle	Unten
------------------------	-------

Installation, Montage

Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Bodenmontage	Ja

Werkstoff

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010

Konfiguration

Anzahl der Seiten zur Installation	einseitig
------------------------------------	-----------

Abbildungen | Zeichnungen

