



DAP806509010

Colonette 80, hauteur 650 mm, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Profondeur | 65 mm |
| Largeur | 98 mm |
| Hauteur de montage | 0.65 - 0.65 m |
| Réglage de la hauteur | 0 mm |
| Section intérieure | 5400 - 5400 mm ² |
| Forme de la colonne | Rectangulaire |
| Largeur du couvercle | 80 mm |

Cache, porte

| | |
|--|---|
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 1 |
|--|---|

Equipement

| | |
|-----------|-----|
| Réglable | Non |
| Portatifs | Non |

Câble

| | |
|-----------------|---------|
| Entrée de câble | Dessous |
|-----------------|---------|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Montage au plafond possible | Non |
| Convient au montage au sol | Oui |

Matière

| | |
|-----------------------|-----------|
| Matière | Aluminium |
| Traitement de surface | Laqué |
| Couleur | Blanc pur |
| Code RAL | 9010 |

Configuration

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Nombre de côtés pour l'installation | Simple face |
|-------------------------------------|-------------|

Illustrations | dessins

