



DAP806509010

**Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP Länge 0,65m reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Tiefe	65 mm
Breite	98 mm
Montagehöhe	0,65 - 0,65 m
Höhenausgleich	0 mm
Lichter innerer Querschnitt	5400 - 5400 mm <sup>2</sup>
Säulenform	Rechteckig
Oberteil Breite	80 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
-----------------------------------	---

**Ausstattung**

Einstellbar	Nein
Ortsveränderlich	Nein

**Kabel**

Kabeleinführungsposition	Unten
--------------------------	-------

**Installation, Montage**

Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Bodenmontage	Ja

**Werkstoff**

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

**Konfiguration**

Anzahl der Seiten zur Installation	einseitig
------------------------------------	-----------

**Abbildungen | Zeichnungen**

