



DAP806509010

Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, bijela, ugradnja elementa 80 mm

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Dubina                | 65 mm                       |
| Širina                | 98 mm                       |
| Visina nakon ugradnje | 0,65 - 0,65 m               |
| Podešavanje visine    | 0 mm                        |
| Unutrašnji presjek    | 5400 - 5400 mm <sup>2</sup> |
| Oblik pola            | Pravougaono                 |
| Širina poklopca       | 80 mm                       |

##### Poklopac, vrata

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Broj poklopaca koji se mogu montirati | 1 |
|---------------------------------------|---|

##### Oprema

|              |    |
|--------------|----|
| Podesivo     | Ne |
| Prenosivo je | Ne |

##### Kabal

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Položaj ulaza kabla | Dno |
|---------------------|-----|

##### Instalacija, montaža

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Moguća montaža na strop     | Ne |
| Prikladno za montažu na tlo | Da |

##### Materijali

|           |              |
|-----------|--------------|
| Materijal | Aluminij     |
| Obrada    | Lakirano     |
| Boja      | Čista bijela |
| RAL kod   | 9010         |

##### Konfiguracija

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Broj strana za instalaciju | Jednostrano |
|----------------------------|-------------|

#### Ilustracije / crteži

