



DAP806509016

**Colonette 80 hauteur 650 mm blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Profondeur	65 mm
Largeur	98 mm
Hauteur de montage	0.65 - 0.65 m
Réglage de la hauteur	0 mm
Section intérieure	5400 - 5400 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	80 mm

**Cache, porte**

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
--	---

**Equipement**

Réglable	Non
Portatifs	Non

**Câble**

Entrée de câble	Dessous
-----------------	---------

**Installation, montage**

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

**Matière**

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Configuration**

Nombre de côtés pour l'installation	Simple face
-------------------------------------	-------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

