



FWK3E5006009010

**Goulotte anti-feu E30 50x60mm L=1,5m blanc signalisation**

**Caractéristiques techniques**

**Sécurité**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Classe de résistance au feu | E30 |
|-----------------------------|-----|

**Architecture**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nombre de côtés résistants aux feu | 3 |
|------------------------------------|---|

**Installation, montage**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

**Dimensions**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Hauteur            | 88 mm                       |
| Largeur            | 100 mm                      |
| Longueur           | 1500 mm                     |
| Hauteur intérieure | 50 mm                       |
| Largeur intérieure | 59 mm                       |
| Section intérieure | 2950 - 2950 mm <sup>2</sup> |

**Capacité**

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 11 |
|-----------------------------------------------------------------|----|

**Matière**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Matière               | Plâtre<br>Acier |
| Traitement de surface | Laqué           |

**Equipement**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Matière de la gaine | Acier |
|---------------------|-------|

**Matière**

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Couleur  | Blanc signalisation |
| Code RAL | 9016                |

**Equipement**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre d'agrafes par mètre    | 0   |
| Peut être cloisonné           | Oui |
| Nombre de cloisons clipsables | 0   |
| Avec film de protection       | Non |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

