



L69719010

**Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm vweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Feuerwiderstandsklasse | E30<br>E90 |
|------------------------|------------|

**Architektur**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 3 |
|--------------------------------|---|

**Zubehör**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Art des Zubehörs | Unterteil<br>Oberteil |
|------------------|-----------------------|

**Konfiguration**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Schnittkaschierend | Nein |
|--------------------|------|

**Installation, Montage**

|              |    |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

**Abmessungen**

|             |        |
|-------------|--------|
| Höhe        | 196 mm |
| Breite      | 350 mm |
| Länge       | 347 mm |
| Maß a       | 347 mm |
| Innenhöhe   | 103 mm |
| Innenbreite | 254 mm |

**Werkstoff**

|            |               |
|------------|---------------|
| Werkstoff  | Gips<br>Stahl |
| Oberfläche | Lackiert      |

**Ausstattung**

|               |       |
|---------------|-------|
| Blechmaterial | Stahl |
|---------------|-------|

**Werkstoff**

|            |              |
|------------|--------------|
| Farbe      | Verkehrsweiß |
| RAL Nummer | 9016         |

**Geeignet für**

|                |  |
|----------------|--|
| FWK 90 100x260 |  |
|----------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

