



SB240

Schakelaar 2-polig 40 A

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	2
Pooltype	2P

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	10 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22A	40 A

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,90 - 2,90 NM
----------------	----------------

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	36 mm
Diepte	72 mm
Afmetingen	85 x 36 mm

Samenstelling

Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	16 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	25 mm²

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	150000
Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC22	30000

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1,90 W
----------------------------------	--------

Afbeeldingen | tekeningen

