



FL559A

Orion Plus met. int. door 1250x800mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1200 mm
Breite	750 mm
Tiefe	20 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Innentür

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP65
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm