



WH20430200A

**kallysto Var.rot. à c.d.ph.asc./desc.400W/LED 90W face pour combinaison Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension de service 230 - 230 V

**Connectivité**

Avec système bus radio-KNX Non

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Matière Duroplast

**Dimensions**

Ø de la dimension de l'axe 4 mm

Profondeur de montage 14 mm

Hauteur 60 mm

Largeur 60 mm

Profondeur 55 mm

**Architecture**

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

**Éclairage**

Lampes LED réglables 230 V 3 - 90 W

Puissance max. de lampe LED 180 W

**Textes**

Principe de variation Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage

Fusible Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Tension Vérification de la tension possible sans démontage

Mode de montage Pour fixation par vissage

Type de raccordement Avec bornes à vis

Entrée de poste auxiliaire Avec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO) avec commande centralisée

Avec entrée auxiliaire pour variateur rotatif universel

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

**Équipement**

Entrée de poste secondaire Oui

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui