



16408984

Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7 alu, matt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Hotelkarte
Polanzahl	1

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1500 W

Werkstoff

Farbe	Aluminium
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Lackiert
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	57,30 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	0
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 50 °C
--------------------	------------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck "Hotelcard"
Montageart	Mit Spreizkrallen
Beleuchtung	Für Beleuchtung
Schaltart/Variante	1-polig
Anschlussart	Mit Schraub-Lifteklemmen

Geeignet für

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja