




1116891



TMG-16/2 Türstation für Türlautsprecher 16/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe Messing

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Funktionen

Türkommunikationsart Audio

Werkstoff

Werkstoff Metall
Edelstahl

Glanzgrad Matt

Werkstoff Ruftaster Edelstahl

Oberfläche PVD

Abmessungen

Dicke Putzausgleich 12 mm

Materialstärke 2 mm

Spannung

Betriebsspannung LED 12 - 12 V

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten 16

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation 1+n-Audio
2Draht
i2Audio

Texte

Gehäuse Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren
Auflageblechen

Beschriftung Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-
Schlüssel

Beleuchtung Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-
Hinterleuchtung

Schutz Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY

Montageart Für senkrechte Montage

Dichtung Mit Fugendichtungsband