



WH20110207B

kallysto ENC: Interrupteur S3 lumineux avec plaque de fixation et face Beige

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|-----------------------|------------|
| Couleur | Beige |
| Code RAL | 1015 |
| Finition | Mat |
| Matière | Duroplast |
| Traitement de surface | Non traité |

Identification

| | |
|--|--|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Elément de base avec plaque de recouvrement centrale |
|--|--|

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions | 77 x 77 mm |
| Profondeur de montage | 12 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 37 mm |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

Architecture

| | |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Touche |
|---------------------------|--------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

Textes

| | |
|----------------------|--|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
| Éclairage | Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle |
| Type de commutation | Commutateur S3 |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|