




GTVDM022

tehalit.GB-EG Płytki montażowa GTVD2/300 2xRJ45 20,4x27,7 aluminium

Właściwości techniczne

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Moduły danych
-----------------------------	---------------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie na zatrzask
----------------	-----------------------

Wymiary

Długość	70 mm
Szerokość	40 mm
Wymiary otworu (szer. x wys.)	20,4 x 27,7 mm

Sprzęt

Liczba otworów pojedynczych	2
Liczba otworów podwójnych	0
Liczba otworów potrójnych	0
Liczba wejść CEE/Perilex	0
Liczba otworów owalnych	0
Liczba wejść okrągłych	0
Liczba wejść kwadratowych	0

Materiały

Kolor	Aluminium
Materiał	Aluminium

Kompatybilność

Nazwa modułu gniazd data	R&M Freenet
--------------------------	-------------

Instalacja, montaż

Kąt montażu	90 °
-------------	------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak