



FL556A

Porte, orion plus, intérieur, métallique, pour coffret en tôle, 950x600mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 900 mm |
| Largeur    | 550 mm |
| Profondeur | 20 mm  |

#### Couvercle, porte

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non              |
| Nombre de portes               | 1                |
| Type de porte                  | Porte intérieure |

#### Matière

|            |            |
|------------|------------|
| Code RAL   | 7035       |
| Couleur    | Gris clair |
| Matériau   | Acier      |
| Traitement | Galvanisé  |

#### Sécurité

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Classe de protection (IP) | IP65                      |
| Type de verrouillage      | Serrure double barre 3 mm |