



FL556A

Porte, orion plus, interieur, métallique, pour coffret en tôle, 950x600mm

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	900 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	20 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte intérieure

**Matière**

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm