



HW4P412FE

### Disjoncteur Ouvert HW4 120kA 1250A 4P Fixe pour TU sentinel Energy

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Courant assigné nominal                                          | 1250 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2     | 120 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2 | 100 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2 | 100 kA |

##### Tension

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12000 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC      |

##### Architecture

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Nombre de pôles | 4                    |
| Type de pôles   | 4P4D N:0/50/100/200% |
| Type de boîtier | Montage fixe         |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |