



FL555A

Porte, orion plus, intérieur, métallique, pour coffret en tôle, 800x600mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	750 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	20 mm

Cache, porte

Nombre de portes	1
Type de porte	Porte intérieure

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé

Sécurité

Classe de protection	Classe I
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------