



WH20430205A

**kallysto DrehDim.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W + Front für Kombinat. Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Werkstoff	Duroplast

**Abmessungen**

Achsdurchmesser	4 mm
Einbautiefe	14 mm
Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	55 mm

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Dreh-/Druckknopf
-----------------------	------------------

**Beleuchtung**

Dimmbare 230 V LED Lampe	3 - 90 W
--------------------------	----------

**Texte**

Dimmprinzip	Phasen-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Spannung	Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Nebenstelleneingang	Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schliesser) Mit Einflächenbedienung Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer
Bedienung & Steuerung	Keine Bluetooth-Schnittstelle

**Ausstattung**

Nebenstelleneingang	Ja
---------------------	----

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----