



FL54SP

Wandschrank, univers, IP65, SK II, 850 x 1100 x 300mm, Polyester, UV geschützt

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

Höhe	850 mm
Breite	1100 mm
Tiefe	300 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss 4-Kant 8 mm
Stoßfestigkeit IK	IK10

#### Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0

#### Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Ja

#### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Lackiert
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

#### Ausstattung

Anzahl Reihen	5
---------------	---

#### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

#### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----