



FL558A

Porte, orion plus, intérieur, métallique, pour coffret en tôle, 1250x600mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 1200 mm |
| Largeur    | 550 mm  |
| Profondeur | 20 mm   |

#### Cache, porte

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non              |
| Nombre de portes               | 1                |
| Type de porte                  | Porte intérieure |

#### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Code RAL              | 7035       |
| Couleur               | Gris clair |
| Matière               | Acier      |
| Traitement de surface | Galvanisé  |

#### Sécurité

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Indice de protection IP | IP65                      |
| Type de verrouillage    | Serrure double barre 3 mm |