



FL558A

**Vnitřní dveře kovové 1250x600 mm, System S**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	1200 mm
Šířka	550 mm
Hloubka	20 mm

**Kryt, dveře**

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Vnitřní dveře

**Materiál**

Kód RAL	7035
Barva	Světle šedá
Barva produktu	Světle šedá
Materiál	Ocel
Povrch	Pozinkované

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP65
Typ uzamčení	Uzávěr dopplebart 3 mm

**Vybavení**

Počet klíčů	2
-------------	---