



TYA670WD2

KNX/DALI Gateway Tunable White, DALI2

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server	Ja
------------	----

Spannung

Betriebsspannung	240 - 240 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Versorgungsspannungsart	DC

Anschlussmöglichkeiten

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
---	---------------------------------------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

Leistung

Leistungsaufnahme VA	0.15 VA
----------------------	---------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Ausstattung

Anzahl Kanäle	1
---------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 45 °C
--------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

Abmessungen

Breite	72 mm
Abmessungen	90 x 72 mm
Tiefe	70 mm
Breite in Teilungseinheiten	4

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	DRA (DIN-rail Adapter)
-----------------------	------------------------

Texte

Spannung	Als DALI-Master und Spannungsversorgung für DALI-Geräte
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja