



GM313A

Coffret Gamma+ 13 pré-équipé SanVis 3 rangées

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Non

Fonctions

Interrupteur principal de protection	Non
--------------------------------------	-----

Configuration

Nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD	0
---	---

Capacité

Nombre de modules	39
-------------------	----

Tension

Tension nominale	230-230 V
------------------	-----------

Dimensions

Profondeur	103 mm
Hauteur	500 mm
Largeur	250 mm
Largeur en modules	13

Couvercle, porte

Cadenassable	Non
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matériau	Polystyrène (PS)

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	0
Nombre de phases accessibles	1

Éléments fournis

Nombre de disjoncteurs différentiels de type A	1
Nombre d'interrupteurs différentiels dans l'enveloppe	3

Équipement

Nombre de groupe lumière	2
Nombre de rangées	3
Avec compteur d'énergie	Non
Nombre de rails	3
Extension possible	Oui
Avec transformateur pour sonnerie	Non
Avec prise de courant	Non

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK05
Classe de protection (IP)	IP30
Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA	0
Nombre de disjoncteurs différentiels 300 mA	0

Compatibilité

Groupe de raccordements de four approprié pour un groupe haute tension	Oui
--	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----