



B02858



Presa bivalente P17/11 Pepita nera PRS BIV.2P+T 16A BK

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 16 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 - 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Nero

Codice RAL 7016

Materiale Plastica

Serie

Profondità 23 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 40 mm

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Presa italiana bipasso

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Testo

Stampa Senza stampa

Protezione Senza protezione elevata contro i contatti

Adatto per

ALU B / Sistema di colonne BIS / Sistema di colonne UNA / TBA / TBN / TCN / Telai di protezione dell'unità di alimentazione / TMC / TMR / TMU

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si