



WH20430209A

kallysto Var.rot. à c.d.ph.asc./desc.400W/LED 90W face pour combinaison Brun

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Marron
Code RAL	8014
Matière	Duroplast

Dimensions

Ø de la dimension de l'axe	4 mm
Profondeur de montage	14 mm
Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	55 mm

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Éclairage

Lampes LED réglables 230 V	3 - 90 W
----------------------------	----------

Textes

Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Tension	Vérification de la tension possible sans démontage
Mode de montage	Pour fixation par vissage
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Entrée de poste auxiliaire	Avec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO) avec commande centralisée Avec entrée auxiliaire pour variateur rotatif universel
Fonctionnement & contrôle	Pas d'interface Bluetooth

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----