



FL554A

Porte,orion plus,intérieur,metallic, pour coffret en tôle,800x500mm

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	750 mm
Largeur	450 mm
Profondeur	20 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte intérieure

**Matière**

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé

**Sécurité**

Classe de protection	Classe I
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm