



FL554A

Vnitřní dveře kovové 800x500 mm, System S

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	750 mm
Šířka	450 mm
Hloubka	20 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Vnitřní dveře

Materiál

Kód RAL	7035
Barva	Světle šedá
Materiál	Ocel
Povrch	Pozinkované

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Uzávěr dopplebart 3 mm