



FL553A

Porte, orion plus, interieur, metallique, pour coffret en tôle, 600x600mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	550 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	20 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte intérieure

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm