



WH20430207B

kallysto UP: DrehDim.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W + Bef.-Pl. + Front Beige

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Beige

RAL Nummer 1015

Werkstoff Duroplast

Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Einbautiefe 14 mm

Höhe 77 mm

Breite 77 mm

Tiefe 55 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement Dreh-/Druckknopf

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 90 W

Texte

Dimmprinzip Phasen-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Spannung Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Nebenstelleneingang Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schliesser) Mit Einflächenbedienung
Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer

Bedienung & Steuerung Keine Bluetooth-Schnittstelle

Ausstattung

Nebenstelleneingang Ja

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja