



L760

Patroonlastscheider D01/02 3-polig + N 63 A met Bi-Connect aansluiting

Technische eigenschappen

Zekering

Zekeringsgrootte	D02
------------------	-----

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
Nominale stroom van smeltpatroon	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
Aandraaimoment	3 - 3 NM

Afmetingen

Dikte rail	35 - 35 mm
Hoogte	84 mm
Breedte	72 mm
Diepte	76 mm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 25 mm ²
--------------------------------	--------------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 40 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1,80 W
----------------------------------	--------

Gebruik

Gebruikerscategorie	AC 22B
---------------------	--------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 25 mm ²
---------------------------------	--------------------------

Vermogen

Verliesvermogen van de zekering in het apparaat geïnstalleerd	5,50 W
---	--------

Teksten

Beveiliging	Aanraakbeveiliging, vinger- en handrugveilig
-------------	--

Stroom / temperatuur

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I _{cc}	50 kA
--	-------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	800 V
--	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Materiaal

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja