



VKG43E-F

Vision 1-fase groepenkast - 7 groepen, HS, 2x ALS, +F

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Uitvoering

Aantal polen 2

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Funcies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Ja

Installatie, montage

Type buis invoer Standaard

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

Capaciteit

Aantal modules 24

Spanning

Nominale spanning 230 - 400 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 40 A

Afmetingen

Diepte 89 mm

Inwendige diepte 79,60 mm

Hoogte 475 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

Materiaal

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen 16

Aantal fasen 1

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 2

Samenstelling

Aantal groepen 8

Aantal lichtgroepen 7

Aantal verdelerrijen 2

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 2

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Nee

Met contactdoos Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Aantal aardlekautomaten 30mA	0
Aantal aardlekautomaten 300mA	0

Compatibiliteit

Fornuisgroep	Ja
--------------	----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----