



EPN520

### Fernschalter 2 Schließer 230V AC 110V DC 16A 1PLE

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Nennstrom                  | 16 A |
| Ruhestrom                  | 6 mA |
| Strombelastbarkeit bei AC1 | 16 A |

##### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

##### Anschluss

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Kontaktart                                | 2S                       |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl der Kontakte                       | 2                        |

##### Spannung

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Steuerspannung AC             | 230 - 230 V |
| Steuerspannung DC             | 110 - 110 V |
| Steuerspannung 2              | 110 - 110 V |
| Steuerspannung 1              | 230 - 230 V |
| Isolationsspannung Ui         | 250 V       |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 250 - 250 V |

##### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

##### Einsatzbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -5 - 40 °C  |
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 80 °C |

##### Anschlussmöglichkeiten

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
|-----------------------|------------------|

##### Leistung

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 2.40 W |
| Anzugsverbrauch                       | 25 VA  |

##### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 83 mm    |
| Breite | 17.50 mm |
| Tiefe  | 63 mm    |

##### Beleuchtung

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Max. Leuchtstofflampenlast                     | 800 VA |
| Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert | 900 VA |

##### Ausstattung

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Anzahl Schliesserkontakte | 2 |
| Anzahl Öffnerkontakte     | 0 |

##### Nachhaltigkeit

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

