



3031

### Ausschalter 16 AX

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 AX (200W LED (SBL))
-------------	------------------------

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

#### Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

#### Konnektivität

Montageart	Klemmbefestigung Schraubanschluss
------------	--------------------------------------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

#### Abmessungen

Abmessungen	71 x 71 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Texte

Montageart	Mit Spreizkrallen Für Schraubbefestigung
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja