



936562505

**Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, anthrazit matt**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 AX (100W LED (SBL))
-------------	------------------------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
------------------	---

**Konnektivität**

Montageart	Einbaubar Schraubbefestigung
------------	---------------------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen	55.50 x 55.50 mm
Einbautiefe	10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	13 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Texte**

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Aus/Wechsel

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----