



WH105854E

**Insert: Prise type 13/23 avec bornes à vis**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Finition Mat

Matière Duroplast  
Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 53 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 39 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 42 mm

Profondeur de montage 37 mm

**Raccordement**

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage Encastré  
En saillie

**Connectivité**

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

**Textes**

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes à vis

---

**Convient pour**

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

---

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

---