



TYM632C



Rollladen-/Jalousieaktor 12-fach KNX, 230V

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Installation, Montage

Montage auf Hutschiene

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom 4 A

Max. Schaltstrom 4 A

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 6 mm²

Kapazität

Anzahl Module 10

Texte

Funktion Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
Mit Sonnenschutzfunktion

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Betriebsart Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja