



FZ008NV

Dveře levé perforované pro FWx/FP44x, 619x498 mm, IP30

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Výška	619 mm
Šířka	498 mm
Hloubka	12 mm

##### Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Částečné dveře
Počet zámků	0

##### Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Barva produktu	Bílá
Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování

##### Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vlevo
------------------------	-------

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP3X
Typ uzamčení	Bez zámků

##### Vybavení

Počet polí v šířce	2
Počet klíčů	1

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----