



VANR2019005

supply-unit R06 wet c. t. outl alu gr db

Technické vlastnosti

Architektura

S ochranným rámem na koberce	Ano
S prostorem pro koberec	Ne

Rozměry

Vestavěná hloubka	90 mm
Vestavěný průměr	242 mm
Vnější průměr	253 mm
Tloušťka prohlubně pro koberec	3 mm

Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace)	R2
---	----

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro montáž do betonu	Ano
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano
Vhodné pro mokré čištění	Ano

Instrukce

Údržba podlah	Mokré
---------------	-------

Materiál

Materiál	Hliník
----------	--------

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	10 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	3 kN

Funkce

Vhodné pro podlahový žlab	Ne
---------------------------	----

Texty

Vývod kabelů	S kabelovým vývodem v krytu
--------------	-----------------------------

Materiál

Barva	Černá - jet black
Kód RAL	9005

Připojení

Počet vstupů potrubí	3
Počet zásuvek SCHUKO	6

Vybavení

Počet vestavěných zařízení	6
Počet zásuvkových boxů	2

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK10
Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP66

Ilustrace a výkresy

